



3D kloubové rameno, Typ: 240



Údaje o objednávce

Artikové číslo	442114 240
GTIN	4045197551221
Třída artiklu	42D

Popis

Provedení:

Mechanická 3D kloubová ramena s centrálním upnutím. Všechny 3 klouby se upínají pomocí pouze jedné otočné rukojeti. Plynule regulovatelná upínací síla s vysokou stabilitou. Kulové klouby umožňují rychlé a jednoduché polohování.

Technický popis

Ø vnitřního závitu nahoře	M6
Délka kloubového ramena L ₂	101 mm
Délka kloubového ramena L ₁	110 mm
Ø vnějšího závitu dole	M8
Druh produktu	Merici stativ

Příslušenství

Uchycení pro měřicí stativ Typ H	442100 H
Podstavec pro stativ Typ 0	442120 0
Podstavec pro stativ Typ K3	442120 K3
Uchycení pro měřicí stativ Typ 2SM	442100 2SM
Uchycení pro měřicí stativ Typ K2	442100 K2
Podstavec pro stativ Typ 1	442140 1
Podstavec pro stativ Typ V	442120 V
Podstavec pro stativ Typ 0	442140 0
Podstavec pro stativ Typ 1	442120 1
Uchycení pro měřicí stativ Typ CA	442100 CA
Uchycení pro měřicí stativ Typ QR	442100 QR
Uchycení pro měřicí stativ Typ 2SM	442104 2SM
Uchycení pro měřicí stativ Typ K1	442100 K1