

HÖRGER & GÄSSLER

Hydraulický magnetický měřicí stativ (s nohou) s mechanickým jemným nastavováním na držáku úchylkoměru, Vyložení: 300mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	440800 300
GTIN	4260180710038
Třída artiklu	46Q

Popis

Provedení:

Hydraulický měřicí stativ s centrálním upínáním. Jedna ruka zůstane volná pro seřizování úchylkoměru. Všechny klouby se blokují jedním centrálním šroubem. Patentovaná mechanika vyvíjí vysoký tlak, takže ručním kolečkem lze otáčet pouze malou silou. Olejová hydraulika zabezpečena proti úniku oleje dvojitým těsněním. Blokovací sílu lze plynule regulovat.

Kloubová ramena jsou otočná o 360° na upínači úchylkoměru a sklopná přes 180°. **Upínač** pro úchylkoměry se stopkou Ø 8 mm nebo s prizmatem.

Magnetický stativ s prizmatickou dosedací plochou. Silný permanentní magnet. Otočný spínač pro zapínání a vypínání magnetické síly. Magnetická síla působí přes plochu zadní stranu a přes prizmatickou plochu spodní strany stativu.

Rozsah dodávky:

Magnetická noha č. 440868 vel. 1.

Upozornění:

Hydraulické měřicí stativy mohou při **otevřeném sevření** odolávat velkým výkyvům teploty. Olej potřebuje určitou dobu k vyrovnání teploty. V **sevřeném stavu** je realizovatelný teplotní rozdíl max. 15 °C bez silných výkyvů tlaku. Tyto mohou způsobit poškození stativu nebo přidržovaných předmětů.

Technický popis

Přidržná síla	800 N
Šířka magnetické nohy	50 mm
Vyložení	300 mm
Připojovací závit	Vnější závit M8
Délka magnetické nohy	60 mm
Výška magnetické nohy	55 mm
Vyrovnaní připojovacího závitu	středové
Druh produktu	Merici stativ

Příslušenství

Stavěcí šroub M4×0,35 pro držáky úchylkoměrů	440859
Hvězdicová rukojeť Typ 4	440850 4
Sada těsnicích kroužků Typ 1	440855 1
Náhradní píst Typ 4	440830 4
Svěrný šroub M3 pro držáky úchylkoměrů	440858
Podstavec pro stativ Typ 1	440868 1
Držák úchylkoměru	440860