



## Měřicí stativ s jemným nastavováním na magnetickém podstavci, Typ: N1



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	441195 N1
GTIN	7290005398902
Třída artiklu	46G

### Popis

#### Provedení:

3bodové upínání měřicího sloupku s velmi krátkými dráhami upínání pro nejvyšší komfort obsluhy. Velice nízká ruční síla vytváří trvalé, stabilní upnutí.

Masivně dimenzovaný sloupek pro maximální tuhost systému. Upnutí měřicích přístrojů **Vario** pro  $\varnothing$  6mm,  $\varnothing$  8mm, 3/8 palce, páčkové úchylkoměry s rybinovým vedením a úchylkoměry s očkem na zadní straně.

**S přesným nastavením na magnetické noze.** Výhoda při seřizování  $\mu$ m páčkových úchylkoměrů, protože sloupek není ovlivňován silou ruky.

#### Zvláštní příslušenství:

Upínač úchylkoměru č. 440401.

$\varnothing$  příčného ramena  $D_1$ : 12 mm

Délka příčného ramena  $L_1$ : 185 mm

$\varnothing$  sloupku  $D_2$ : 14 mm

Výška sloupku  $L_2$ : 203 mm

Připojovací závit: Vnější závit M8

Přidržná síla: 800 N

### Technický popis

Délka příčného ramena L <sub>1</sub>	185 mm
Připojovací závit	Vnější závit M8
Šířka magnetické nohy	50 mm
Ø sloupku D <sub>2</sub>	14 mm
Ø příčného ramena D <sub>1</sub>	12 mm
Přidrzná síla	800 N
Výška sloupku L <sub>2</sub>	203 mm
Výška magnetické nohy	55 mm
Délka magnetické nohy	60 mm
Druh produktu	Merici stativ

## Příslušenství

Podstavec pro stativ Typ V	442120 V
Upínání úchylkoměrů Vario Typ FA1410	440401 FA1410
Podstavec pro stativ s jemným nastavením Typ 0	442125 0
Podstavec pro stativ Typ 1	442140 1
Podstavec pro stativ Typ 0	442140 0
Podstavec pro stativ Typ 0	442120 0
Upínání sloupku pro univerzální měřicí stativy Pro Ø raménka měřicího stojanu 12/14 mm	440351 12/14
Podstavec pro stativ Typ 1	442120 1