

HOLEX®**Digitální dílenské posuvné měřítko, Rozsah měření: 3000 mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	415530 3000
GTIN	4045197348562
Třída artiklu	42A

Popis**Provedení:**

Dobře čitelný displej. Optimální vodící a kluzné vlastnosti díky **dvojitému prizmatickému vedení**. Měřicí čelisti z nerezové oceli, nejméně broušené. Levá měřicí čelist posuvná. S elektronikou Sylvac.

Rozsah dodávky:

Včetně závodního zkušební protokolu. Do vel. 1000 včetně plastového pouzdra, od vel. 1500 stabilní přepravní obal.

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Obal: Stabilní box

Kalibrování: A1

Rozlišení: 0,01 mm

Mezní chyba: 0,25 mm

Délka měřicí čelisti: 150 mm

Ø nástavce pro vnitřní měření: 20 mm

Hmotnost: 3,4 kg

Technický popis

Ø nástavce pro vnitřní měření	20 mm
Hmotnost	3,4 kg
Kalibrování	A1
Délka měřicí čelisti	150 mm
Rozsah měření	0 - 3000 mm
Rozlišení	0,01 mm

Mezní chyba	0,25 mm
Č. zboží obsažených baterií/akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	digitální
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

Služby

Popisování laserem Typ	018940
Kalibrování Posuvná měřítko / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 3000 mm	011030 3000

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Mezinárodní konstrukční velikost CR2032	081560 CR2032
---	---------------