



## Digitální dílenské posuvné měřítko TWIN-CAL IP67 bez měřících hrotů, Rozsah měření: 300mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	415358 300
GTIN	7630041106350
Třída artiklu	45A

### Popis

#### Provedení:

Velký digitální ukazatel 11 mm, kryt „Soft touch“, automatické vypnutí (2 hod.), rozhraní TLC-TWIN pro přenos dat. Provozní doba cca 12 000 hodin.

#### Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032

#### Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498918, rádiové spojení č. 498921 vel. BT.

### Technický popis

Kalibrování	A1
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Ø nástavce pro vnitřní měření	10 mm
Rozsah měření	0 - 300 mm
Délka měřicí čelisti	80 mm
Odečet	0,0005 palec
Rozlišení	0,01 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032

Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,04 mm
Norma	ISO 13385
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	TESA Link Connector TLC
Rozhraní	Rozhraní USB
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

## Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 300 mm	021000 300
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 300 mm	021010 300

## Příslušenství

Datový kabel TLC, 2 m Typ USB	498918 USB
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032