

Univerzální měřicí stativ s hydraulickým silovým upínáním



Údaje o objednávce

Artikové číslo	441950
GTIN	4029713287399
Třída artiklu	46Q

Popis

Provedení:

Všestranně opracovaná noha s broušenými dosedacími plochami. Spodní strana hranolů pro nasazení na hřídele a válcová tělesa. Horní strana s T-drážkou pro posunování měřicího sloupku. Stabilní sloupek. Příčné rameno s jemným nastavováním na držáku úchylkoměru.

S hydraulickým silovým upínáním kloubového sloupku. Přesný popis viz č. 440800.

Použití:

Pro kontrolu házivosti na strojích a zařízeních nebo pro měření souběžnosti vodících ploch.

Vyložení: 260 mm

Délka nohy: 250 mm

Šířka nohy: 60 mm

Technický popis

Vyložení	260 mm
Délka nohy	250 mm
Šířka nohy	60 mm
Druh produktu	Merici stativ

