



Měřicí stativ s jemným nastavováním na magnetickém podstavci, Typ: N2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	441195 N2
GTIN	7290005398797
Třída artiklu	46G

Popis

Provedení:

3bodové upínání měřicího sloupku s velmi krátkými dráhami upínání pro nejvyšší komfort obsluhy. Velice nízká ruční síla vytváří trvalé, stabilní upnutí.

Masivně dimenzovaný sloupek pro maximální tuhost systému. Upnutí měřicích přístrojů **Vario** pro \varnothing 6mm, \varnothing 8mm, 3/8 palce, páčkové úchylkoměry s rybinovým vedením a úchylkoměry s očkem na zadní straně.

S přesným nastavením na magnetické noze. Výhoda při seřizování μ m páčkových úchylkoměrů, protože sloupek není ovlivňován silou ruky.

Zvláštní příslušenství:

Upínač úchylkoměru č. 440401.

\varnothing příčného ramena D_1 : 16 mm

Délka příčného ramena L_1 : 225 mm

\varnothing sloupku D_2 : 16 mm

Výška sloupku L_2 : 260 mm

Připojovací závit: Vnější závit M8

Přidržná síla: 1000 N

Technický popis

Délka magnetické nohy	75 mm
Výška sloupku L ₂	260 mm
Ø příčného ramena D ₁	16 mm
Přidrzná síla	1000 N
Délka příčného ramena L ₁	225 mm
Výška magnetické nohy	55 mm
Šířka magnetické nohy	50 mm
Ø sloupku D ₂	16 mm
Připojovací závit	Vnější závit M8
Druh produktu	Merici stativ

Příslušenství

Podstavec pro stativ Typ 0	442120 0
Upínání úchylkoměrů Vario Typ FA1410	440401 FA1410
Upínání sloupku pro univerzální měřicí stativy Pro Ø raménka měřicího stojanu 16/16 mm	440351 16/16
Podstavec pro stativ Typ 0	442140 0
Podstavec pro stativ Typ 1	442140 1
Podstavec pro stativ Typ 1	442120 1
Podstavec pro stativ Typ V	442120 V
Podstavec pro stativ s jemným nastavením Typ 0	442125 0