

**Digitální univerzální posuvné měřítko DIGI ULISSE I/E, Rozsah měření: 650mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	417700 650
GTIN	2050001670847
Třída artiklu	46P

Popis**Provedení:**

Digitální univerzální posuvné měřítko vhodné pro měření nejrůznějších vnitřních a vnějších rozměrů s vyměnitelnými měřicími vložkami. Výstup dat RS232C.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Posuvné měřítko, včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032. Vyměnitelné měřicí nástavce s kulovitým \varnothing 3 mm a svěrným pouzdem s vnitřním závitem M 2,5.

Zvláštní příslušenství:

Pro vel. 400 – 650 všechny náhradní a speciální dotyky č. 434900 – 4910 použitelné se závitem M2,5, datový kabel č. 498948.

Upozornění:

Další měřicí nástavce na poptávku.

Technický popis

Kalibrování	A1
Rozsah vnějších měření	0 - 570 mm
Ochranná třída IP	IP 67
\varnothing kuličky měřicího nástavce	3 mm
Rozsah měření	0 - 650 mm
Délka měřicí čelisti	103 mm

Rozsah vnitřních měření	42 - 650 mm
Rozlišení	0,01 mm
Mezní chyba	0,04 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 1000 mm	021010 1000
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 1000 mm	021000 1000

Příslušenství

Připojovací kabel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Příslušenství pro posuvná měřítka Typ TAST	417701 TAST

Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Připojovací kabel Typ R2	498948 R2
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Příslušenství pro posuvná měřítka Typ BUCHSE	417701 BUCHSE
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Připojovací kabel Duplex Typ 2	498950 2
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10

Připojovací kabel Typ USB2	498948 USB2
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17