

HÖRGER &amp; GÄSSLER

## Malý hydraulický stojánek s magnetickou nohou



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	441000
GTIN	4260180710113
Třída artiklu	46Q

### Popis

#### Provedení:

**Hydraulický měřicí stativ s centrálním upínáním. Jedna ruka zůstane volná pro seřizování úchylkoměru.** Všechny klouby se blokují jedním centrálním šroubem. Patentovaná mechanika vyvíjí vysoký tlak, takže ručním kolečkem lze otáčet pouze malou silou. Olejová hydraulika zabezpečena proti úniku oleje dvojitým těsněním. Blokovací sílu lze plynule regulovat.

**Kloubová ramena** jsou otočná o 360° na upínači úchylkoměru a sklopná přes 180°. **Upínač** pro úchylkoměry se stopkou Ø 8 mm nebo s prizmatem.

**Malý hydraulický stativ** s velmi silným hrncovým magnetem, podobný č. 085940 vel. 35, nelze spínat. Magnetická síla působí skrz dvojitý plášť pouze směrem dolů. S ochrannou deskou.

**Obzvláště vhodné pro použití s páčkovými úchylkoměry.** Jemné nastavení na noze je otočně uloženo na magnetu.

#### Upozornění:

Hydraulické měřicí stativy mohou při **otevřeném sevření** odolávat velkým výkyvům teploty. Olej potřebuje určitou dobu k vyrovnání teploty. V **sevřeném stavu** je realizovatelný teplotní rozdíl max. 15 °C bez silných výkyvů tlaku. Tyto mohou způsobit poškození stativu nebo přidržovaných předmětů.

### Technický popis

Vyložení	150 mm
Ø magnetické nohy	35 mm
Přídržná síla	147 N
Výška magnetické nohy	30 mm
Připojovací závit	Vnitřní závit M6
Druh produktu	Merici stativ