

Mitutoyo**Digitální posuvné měřítko IP67 s měřicími hroty, Rozsah měření: 200 mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 415354 200 |
| GTIN | 4946368727103 |
| Třída artiklu | 44A |

Popis**Provedení:**

Naměřená hodnota je zobrazena dobře čitelnými číslicemi.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497085.

Ochranná třída IP: IP 67

Kalibrování: A1

Rozlišení: 0,01 mm

Mezní chyba: 0,04 mm

Délka měřicí čelisti: 60 mm

Ø nástavce pro vnitřní měření: 10 mm

Technický popis

| | |
|-------------------------------|------------|
| Délka měřicí čelisti | 60 mm |
| Kalibrování | A1 |
| Rozsah měření | 0 - 200 mm |
| Ø nástavce pro vnitřní měření | 10 mm |
| Rozlišení | 0,01 mm |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Mezní chyba | 0,04 mm |
| Č. zboží obsažených baterií/akumulátorů | 081560 357 |
| Počet obsažených baterií | 1 |
| Ochranná třída IP | IP 67 |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi |
| Norma | Výrobní norma |
| Rozhraní | Rozhraní Digimatic |
| Rozhraní | Rozhraní USB |
| Zajištění hodnot měření | Jednorázové nastavení nulového bodu |
| Měřicí technika | digitální |
| Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX |
| Všechny díly | Kalené |
| Obal | Stabilní box |
| Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko |

Služby

| | |
|---|------------|
| Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm | 011030 200 |
| Popisování laserem Typ | 018940 |
| Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm | 011050 200 |

Příslušenství

| | |
|--|-------------|
| Připojovací kabel s datovým tlačítkem Typ D1 | 497085 D1 |
| Připojovací kabel s datovým tlačítkem Typ D2 | 497085 D2 |
| Připojovací kabel s datovým tlačítkem Typ USB2 | 497085 USB2 |
| Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357 | 081560 357 |