

Univerzální měřicí stojánek



Údaje o objednávce

Artikové číslo	442000
GTIN	4045197204479
Třída artiklu	46Q

Popis

Provedení:

Všestranně opracovaná noha s broušenými dosedacími plochami. Spodní strana hranolů pro nasazení na hřídele a válcová tělesa. Horní strana s T-drážkou pro posunování měřicího sloupku. Stabilní sloupek. Příčné rameno s jemným nastavováním na držáku úchylkoměru.

Použití:

Pro kontrolu házivosti na strojích a zařízeních nebo pro měření souběžnosti vodicích ploch.

Ø příčného ramena D_1 : 16 mm

Délka příčného ramena L_1 : 180 mm

Ø sloupku D_2 : 16 mm

Výška sloupku L_2 : 300 mm

Noha délka: 250 mm

Noha šířka: 60 mm

Technický popis

Výška sloupku L_2	300 mm
Noha délka	250 mm
Noha šířka	60 mm

Délka příčného ramena L ₁	180 mm
Ø příčného ramena D ₁	16 mm
Ø sloupku D ₂	16 mm
Druh produktu	Měřicí stativ mechanický

Příslušenství

Jemné nastavení kompletní pro sloupky úchylkoměru Ø upínač pro úchylkoměry 10 mm	440760 10
Jemné nastavení kompletní pro sloupky úchylkoměru Ø upínač pro úchylkoměry 8 mm	440760 8