

Mitutoyo**Digitální posuvné měřítko IP67 s měřicími hroty, Rozsah měření: 300 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415354 300
GTIN	4946368585352
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Naměřená hodnota je zobrazena dobře čitelnými číslicemi.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497085.

Ochranná třída IP: IP 67

Kalibrování: A1

Rozlišení: 0,01 mm

Mezní chyba: 0,05 mm

Délka měřicí čelisti: 90 mm

Ø nástavce pro vnitřní měření: 10 mm

Technický popis

Rozsah měření	0 - 300 mm
Kalibrování	A1
Ø nástavce pro vnitřní měření	10 mm
Délka měřicí čelisti	90 mm
Rozlišení	0,01 mm

Mezní chyba	0,05 mm
Č. zboží obsažených baterií/akumulátorů	081560 357
Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní USB
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 300 mm	011030 300
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 300 mm	011050 300

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Připojovací kabel s datovým tlačítkem Typ USB2	497085 USB2
Připojovací kabel s datovým tlačítkem Typ D1	497085 D1
Připojovací kabel s datovým tlačítkem Typ D2	497085 D2