

**Hloubkoměr, Rozsah měření: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	418000 300
GTIN	4045197203595
Třída artiklu	41Z

**Popis****Provedení:**

Měřicí lišta a nonius s čistě gravírovanou stupnicí. Měřicí plochy nejjemněji broušené. Matně chromovaný nonius.

**Rozsah dodávky:**

Od vel. 500 v boxu.

**Technický popis**

Stupnice	1/20 mm
Délka můstku	150 mm
Průřez měřicí lišty	12×4 mm
Délka nonia	39 mm
Měřicí náběh b	9 mm
Rozsah měření	0 - 300 mm
Měřicí náběh a	6 mm
Obal	Pouzdro
Odchylka měření E MPE	±0,08 mm
Norma	ISO 13385
Měřicí technika	analogové

Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Kalibrování	A1
Druh produktu	Hloubkomer

**Služby**

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 300 mm	021010 300
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 300 mm	021000 300