



## 3D kloubové rameno, Typ: 240



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	442110 240
GTIN	7290005397059
Třída artiklu	46G

### Popis

#### Provedení:

Mechanická 3D kloubová ramena s centrálním upnutím. Všechny 3 klouby se upínají pomocí pouze jedné otočné rukojeti. Plynule regulovatelná upínací síla s vysokou stabilitou. Kulové klouby umožňují rychlé a jednoduché polohování.

### Technický popis

Ø vnitřního závitu nahoře	M6
Ø vnějšího závitu dole	M8
Délka kloubového ramena L <sub>1</sub>	110 mm
Délka kloubového ramena L <sub>2</sub>	101 mm
Druh produktu	Merici stativ

### Příslušenství

Náhradní otočná rukojeť pro 3D kloubové rameno Typ 240	442112 240
--	------------

Uchycení pro měřicí stativ Typ K1	442100 K1
Uchycení pro měřicí stativ Typ QR	442100 QR
Uchycení pro měřicí stativ Typ K2	442100 K2
Uchycení pro měřicí stativ Typ 2SM	442104 2SM
Uchycení pro měřicí stativ Typ H	442100 H
Podstavec pro stativ Typ 0	442120 0
Uchycení pro měřicí stativ Typ CA	442100 CA
Uchycení pro měřicí stativ Typ 2SM	442100 2SM
Podstavec pro stativ Typ V	442120 V
Podstavec pro stativ Typ K3	442120 K3
Podstavec pro stativ Typ 1	442120 1