

Mahr**Digitální dílenské posuvné měřítko lehká konstrukce, Rozsah měření: 800mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415510 800
GTIN	2050001060235
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Digitální dílenské posuvné měřítko lehké konstrukce. Velký digitální displej. S měřicími hroty a prizmatickým vedením.

Měřicí čelisti a hroty nerezové, kalené a broušené. Lehký a přesný chod díky prizmatickému vedení. Lišta a posuvník z hliníku. 50 % nižší hmotnost. Odolné vůči opotřebení a poškrábání díky povrchu s tvrdým eloxem 1100HV (podobný keramice).

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Technický popis

Délka měřicí čelisti	150 mm
Kalibrování	A1
Hmotnost	1,6 kg
Rozsah měření	0 - 800 mm
Ø nástavce pro vnitřní měření	20 mm
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Odečet	0,0005 palec
Rozlišení	0,01 mm
Mezní chyba	0,07 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032

Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 1000 mm	021010 1000
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 1000 mm	021000 1000

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
---------------------------------------------------------	---------------