

Mahr**Digitální dílenské posuvné měřítko lehká konstrukce, Rozsah měření: 1000mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 415510 1000 |
| GTIN | 2050001060242 |
| Třída artiklu | 43A |

Popis**Provedení:**

Digitální dílenské posuvné měřítko lehké konstrukce. Velký digitální displej. S měřicími hroty a prizmatickým vedením.

Měřicí čelisti a hroty nerezové, kalené a broušené. Lehký a přesný chod díky prizmatickému vedení. Lišta a posuvník z hliníku. 50 % nižší hmotnost. Odolné vůči opotřebení a poškrábání díky povrchu s tvrdým eloxem 1100HV (podobný keramice).

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Technický popis

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Kalibrování | A1 |
| Ø nástavce pro vnitřní měření | 20 mm |
| Rozsah měření | 0 - 1000 mm |
| Délka měřicí čelisti | 150 mm |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce |
| Hmotnost | 1,75 kg |
| Odečet | 0,0005 palec |
| Rozlišení | 0,01 mm |
| Mezní chyba | 0,08 mm |

| | |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 |
| Počet obsažených baterií | 1 |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi |
| Norma | Výrobní norma |
| Měřicí technika | digitální |
| Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko |

Služby

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 1000 mm | 021010 1000 |
| KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 1000 mm | 021000 1000 |

Příslušenství

| | |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032 | 081560 CR2032 |
|---------------------------------------------------------|---------------|