

HOLEX**Magnetický měřicí stativ s přesným nastavováním, Typ: 0****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	441210 0
GTIN	4045197367396
Třída artiklu	42D

Popis**Provedení:**

Magnetický měřicí stativ s přesným nastavováním. Stabilní stojan s příčným ramenem s libovolným nastavováním. Magnetická noha s otočným spínačem a prizmatickou dosedací plochou. Upínač úchylkoměru pro upínací stopku \varnothing 6 mm a \varnothing 8 mm.

\varnothing příčného ramena D_1 : 10 mm

Délka příčného ramena L_1 : 150 mm

\varnothing sloupku D_2 : 12 mm

Výška sloupku L_2 : 175 mm

Připojovací závit: Vnější závit M8

Přidrzná síla: 800 N

Technický popis

Výška sloupku L_2	175 mm
Délka příčného ramena L_1	150 mm
\varnothing příčného ramena D_1	10 mm
\varnothing sloupku D_2	12 mm

Šířka magnetické nohy	50 mm
Délka magnetické nohy	60 mm
Přídržná síla	800 N
Výška magnetické nohy	55 mm
Připojovací závit	Vnější závit M8
Druh produktu	Merici stativ

Příslušenství

Podstavec pro stativ Typ 0	442140 0
----------------------------	----------