

HOLEX**Digitální dílenské posuvné měřítko, Rozsah měření: 500 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415528 500
GTIN	4045197492500
Třída artiklu	42A

Popis**Provedení:**

Dobře čitelný displej. Optimální vodící a kluzné vlastnosti díky **dvojitému prizmatickému vedení**. Měřicí čelisti z nerezové oceli, nejjemněji broušené. Levá měřicí čelist posuvná.

Rozsah dodávky:

Včetně závodního zkušební protokolu. Do vel. 1000 včetně plastového pouzdra, od vel. 1500 stabilní přepravní obal.

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. LR44.

Obal: Stabilní box

Kalibrování: A1

Rozlišení: 0,01 mm

Mezní chyba: 0,05 mm

Délka měřicí čelisti: 90 mm

Ø nástavce pro vnitřní měření: 10 mm

Hmotnost: 0,6 kg

Technický popis

Délka měřicí čelisti	90 mm
Rozsah měření	0 - 500 mm
Kalibrování	A1
Ø nástavce pro vnitřní měření	10 mm
Hmotnost	0,6 kg
Rozlišení	0,01 mm

Mezní chyba	0,05 mm
Č. zboží obsažených baterií/akumulátorů	081560 LR44
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	digitální
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 500 mm	011030 500
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrace DAkKS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 500 mm	011050 500
Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 500 mm	021000 500
Kalibrace DAkKS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 500 mm	021010 500

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií LR44	081560 LR44
---	-------------