

**Posuvné měřítko na zápichy, Rozsah měření: 10-160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	417900 10-160
GTIN	4045197203557
Třída artiklu	41Z

Popis**Použití:**

Pro měření vnitřních drážek \emptyset .

Technický popis

Měřicí náběh B	3 mm
Délka měřicí čelisti L	25 mm
Kalibrování	A1
Stupnice	1/20 mm
Měřicí náběh A	1,1 mm
Rozsah měření	10 - 160 mm
Rozlišení	0,05 mm
Mezní chyba	0,1 mm
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogové
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Posuvné měřítko na zápichy

Služby

Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry
Maximální rozsah měření 200 mm

021010 200

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry.
Maximální rozsah měření 200 mm

021000 200