

Mitutoyo**Digitální karbonové posuvné měřítko, Rozsah měření: 600mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415400 600
GTIN	4946368125268
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Naměřená hodnota je zobrazena dobře čitelnými číslicemi.
S posuvníkem pro konstantní měřicí sílu. Extrémně lehké. Nastavitelná požadovaná hodnota (Preset), přepínání vnitřního a vnějšího měření (Offset).

Funkce:

IP66: Je dána ochrana proti silnému proudu vody resp. přechodnému zaplavení a ochrana proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497085.

Technický popis

Rozsah měření	0 - 600 mm
Ø nástavce pro vnitřní měření	20 mm
Kalibrování	A1
Délka měřicí čelisti	100 mm
Hmotnost	0,67 kg
Rozlišení	0,01 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Počet obsažených baterií	1

Typ baterií	SR44
Ochranná třída IP	IP 66
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,04 mm
Norma	ISO 13385
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 1000 mm	021010 1000
Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 1000 mm	021000 1000

Příslušenství

Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497085 D1
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497085 D2
Vysílač Typ S11E	498966 S11E
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497085 USB2
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357