

Mahr**Sada univerzálních digitálních posuvných měřitek IP 67, Rozsah měření: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415551 200
GTIN	4059192003135
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Digitální univerzální posuvné měřítko lze použít pro různá vnitřní a vnější měření (zápichy, drážky, závity apod.). REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Posuvné měřítko, měřicí můstek na hloubky č. 415556, měrka spárová č. 415557, siloměr č. 415558, 6 párů měřicích nástavců pro měření vnitřních a vnějších rozměrů, včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498940.

Upozornění:

Další měřicí nástavce na poptávku.

Technický popis

Rozsah měření	0 - 200 mm
---------------	------------

Délka měřicí čelisti	48 mm
Rozlišení	0,01 mm
Mezní chyba	0,03 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3 mm
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Kalibrování	A1
Kalibrování	C8
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
KalibrováníMěřicí můstek Typ B	023360 B

Příslušenství

Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ D2	498940 D2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Měřicí můstek na hloubky 75×7 mm Typ 75X7	415556 75X7
Zařízení měřicí síly Typ M	415558 M
Vysílač Typ S4E	498966 S4E
Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ R2	498940 R2
Měrka spárová pro vnitřní měření 50 mm Typ 50	415557 50
Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ USB2	498940 USB2
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965