

**Posuvné měřítko na zápichy, Rozsah měření: 26-200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	417900 26-200
GTIN	4045197203564
Třída artiklu	41Z

Popis**Použití:**

Pro měření vnitřních drážek Ø.

Technický popis

Délka měřicí čelisti L	60 mm
Kalibrování	A1
Rozsah měření	26 - 200 mm
Stupnice	1/20 mm
Měřicí náběh A	3 mm
Měřicí náběh B	7 mm
Rozlišení	0,05 mm
Mezní chyba	0,1 mm
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogové
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Posuvné měřítko na zápichy

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry.
Maximální rozsah měření 200 mm

021000 200

Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry
Maximální rozsah měření 200 mm

021010 200