


HOLEX**Digitální posuvné měřítko s měřicími hroty, Rozsah měření: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415611 300
GTIN	4045197301444
Třída artiklu	42A

Popis**Provedení:**

Přímé odečítání na přehledném velkém digitálním displeji. **S robustním kovovým pláštěm.**

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. LR44.

Technický popis

Rozsah měření	0 - 300 mm
Délka měřicí čelisti	90 mm
Ø nástavce pro vnitřní měření	10 mm
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Kalibrování	A1
Odečet	0,0005 palec
Rozlišení	0,01 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 LR44
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,04 mm
Norma	ISO 13385

Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 300 mm	021010 300
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 300 mm	021000 300

Příslušenství

Šroub pro držák hloubkoměru	412230
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií LR44	081560 LR44