

**Digitální dílenské posuvné měřítko, Rozsah měření: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415530 1000
GTIN	4045197348524
Třída artiklu	42A

Popis**Provedení:**

Dobře čitelný displej. Optimální vodící a kluzné vlastnosti díky **dvojitému prizmatickému vedení**. Měřicí čelisti z nerezové oceli, nejjemněji broušené. Levá měřicí čelist posuvná. S elektronikou Sylvac.

Rozsah dodávky:

Včetně závodního zkušebního protokolu. Do vel. 1000 včetně plastového pouzdra, od vel. 1500 stabilní přepravní obal.

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Technický popis

Kalibrování	A1
Rozsah měření	0 - 1000 mm
Délka měřicí čelisti	150 mm
Hmotnost	1,7 kg
Ø nástavce pro vnitřní měření	20 mm
Rozlišení	0,01 mm
Mezní chyba	0,06 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma

Technický list

Obal	stabilní box
Měřicí technika	digitální
Všechny díly	Kalené
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/415530-1000>