


**Stabilní upínací čelist, Šířka čelistí: 65mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	375130 65
GTIN	4020772073213
Třída artiklu	35A

Popis**Provedení:**

Velmi stabilní, vysoké provedení se silným stahovacím účinkem a upínací silou. Díky šikmému vedení upínacích čelistí je obrobek bezpečně upnut směrem dolů ke stolu stroje. Vyměnitelné upínací čelisti jsou otočné, hladkou stranu lze použít pro opracované, rýhovanou stranu pro hrubé obrobky.

Použití:

Pro stranové upínání vysokých obrobků pomocí velké upínací síly.

Materiál:

Základní těleso z temperované litiny, upínací čelisti povrchově kalené.

Technický popis

Šířka čelistí	65 mm
Šířka drážky	19 mm
Pro šířku drážky a	12 mm
Pro šířku drážky a	16 mm
Pro šířku drážky a	18 mm
Pro šířku drážky a	14 mm
Minimální výška	46 mm

Rozměr klíče	14 mm
Celková délka	179 mm
Upínací zdvih	8 mm
Výška mezi h_1	38 mm
Maximální výška	99 mm
Typ	6497
Druh produktu	Stahovací upínač