


**Pár stahovacích upínacích čelistí Bulle s příslušenstvím, Šířka drážky a: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	375110 20
GTIN	4020772073008
Třída artiklu	35A

**Popis****Provedení:**

Nízká konstrukce, nepřechňavající upínací šrouby. Upíná v jakémkoliv úhlu vůči drážce stolu. Díky klínovému působení upínací čelisti je utahováním postranního šroubu obrobek pevně upnut směrem dolů na stůl stroje.

**Použití:**

**Pro boční upínání nízkých desek** přímo na stole stroje.

**Materiál:**

Zušlechtěná ocel, popuštěná, bryněrovaný odstín.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 2 upevňovacích šroubů, DIN 912, 10.9, drážkových T-kamenů a šestihranných šroubováků ISO 2936 C.

**Upozornění:**

Lze dodat pouze v párech!

**Technický popis**

Výška	25 mm
Pro upínací šrouby	M16
Délka	100 mm
Šířka	50 mm
Šířka drážky a	20 mm

Typ	6490
Druh produktu	Stahovací upínač