



Šroubovací podstavec s hliníkovou spodní částí, Nejvyšší výška uložení: 80mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	373550 80
GTIN	4020772075811
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Samosvorný šroub s trapézovým závitem a koncovou pojistkou.

Permanentní magnet v noze podpěrky umožňuje přesné a snadno realizovatelné umístění **při vertikálním upínání.**

Upozornění:

Se středícím otvorem 12 mm pro nástavce č. 375000 – 375010.

Technický popis

Pro upínky s šířkou drážky	14 - 22 mm
Nosnost	30 kN
Ø hlavy	50 mm
Ø podstavce	50 mm
Nejvyšší výška uložení	80 mm
Minimální dosedací výška	60 mm

Typ	6400
Druh produktu	Šroubovací podstavec