


**Pár kyvných upínek Mini-Bulle, Šířka drážky a: 12mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 375100 12     |
| GTIN           | 4020772073091 |
| Třída artiklu  | 35A           |

**Popis****Provedení:**

Zvlášť nízká konstrukce (viz tabulka: výška nad horní hranu stolu). Obroušením upínací čelisti lze dosáhnout ještě menší upínací výšky a vyrovnat tak hloubkovou toleranci T-drážky. Díky klínovému působení upínací čelisti je obrobek pevně přitlačen na stůl stroje.

**Použití:**

**Pro boční upínání obzvláště nízkých obrobků** přímo na stole stroje.

**Materiál:**

Zušlechtná ocel, popuštěná, bryňovaný odstín.

**Rozsah dodávky:**

Se šestihranným úhlovým klíčem ISO 2936 C.

**Upozornění:**

Lze dodat pouze v párech!

**Technický popis**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Výška nad horní hranou stolu $h_2$ | 13,5 mm |
| Možné obroušení x                  | 5 mm    |
| Upínací zdvih                      | 1,8 mm  |
| Výška $H_1$                        | 11 mm   |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Šířka drážky a                     | 12 mm            |
| Výška nad horní hranou stolu $h_1$ | 2,5 mm           |
| Délka L                            | 52 mm            |
| Šířka B                            | 18 mm            |
| Typ                                | 6492             |
| Druh produktu                      | Stahovací upínač |