

**Šroubovací podstavec s ocelovou spodní částí, Nejvyšší výška uložení: 50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	373500 50
GTIN	4020772072391
Třída artiklu	35A

Popis**Provedení:**

Zušlechtěná ocel, lakovaná.

Samosvorný šroub s trapézovým závitem a koncovou pojistkou.

Upozornění:

Od vel. 52 se středícím otvorem Ø 12 mm pro nástavce č. 375000 – 375030.

Technický popis

Ø podstavce	31 mm
Minimální došedací výška	38 mm
Ø hlavy	31 mm
Pro upínky s šířkou drážky	6,6 - 14 mm
Nosnost	25 kN
Nejvyšší výška uložení	50 mm
Typ	6400

Druh produktu

Šroubovací podstavec