



Šroubovací podstavec s hliníkovou spodní částí, Nejvyšší výška uložení: 110mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	373550 110
GTIN	4020772075828
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Samosvorný šroub s trapézovým závitem a koncovou pojistkou.

Permanentní magnet v noze podpěrky umožňuje přesné a snadno realizovatelné umístění **při vertikálním upínání.**

Upozornění:

Se středícím otvorem 12 mm pro nástavce č. 375000 – 375010.

Technický popis

Ø podstavce	50 mm
Minimální dosedací výška	80 mm
Pro upínky s šířkou drážky	14 - 22 mm
Ø hlavy	50 mm
Nejvyšší výška uložení	110 mm
Nosnost	30 kN

Typ	6400
Druh produktu	Šroubovací podstavec