




Pár kyvných upínek Mini-Bulle, Šířka drážky a: 14mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	375100 14
GTIN	4020772073107
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Zvlášť nízká konstrukce (viz tabulka: výška nad horní hranu stolu). Obroušením upínací čelisti lze dosáhnout ještě menší upínací výšky a vyrovnat tak hloubkovou toleranci T-drážky. Díky klínovému působení upínací čelisti je obrobek pevně přitlačen na stůl stroje.

Použití:

Pro boční upínání obzvláště nízkých obrobků přímo na stole stroje.

Materiál:

Zušlechtěná ocel, popuštěná, brynýrovaný odstín.

Rozsah dodávky:

Se šestihranným úhlovým klíčem ISO 2936 C.

Upozornění:

Lze dodat pouze v párech!

Technický popis

Možné obroušení x	5 mm
Upínací zdvih	1,8 mm
Výška nad horní hranou stolu h_1	1,5 mm
Výška H_1	11 mm

Výška nad horní hranou stolu h_2	13,5 mm
Šířka drážky a	14 mm
Délka L	55 mm
Šířka B	22 mm
Typ	6492
Druh produktu	Stahovací upínač