


**Stabilní upínací čelist, Šířka čelistí: 90mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	375130 90
GTIN	4020772073237
Třída artiklu	35A

Popis**Provedení:**

Velmi stabilní, vysoké provedení se silným stahovacím účinkem a upínací silou. Díky šikmému vedení upínacích čelistí je obrobek bezpečně upnut směrem dolů ke stolu stroje. Vyměnitelné upínací čelisti jsou otočné, hladkou stranu lze použít pro opracované, rýhovanou stranu pro hrubé obrobky.

Použití:

Pro stranové upínání vysokých obrobků pomocí velké upínací síly.

Materiál:

Základní těleso z temperované litiny, upínací čelisti povrchově kalené.

Technický popis

Šířka čelistí	90 mm
Upínací zdvih	15 mm
Celková délka	265 mm
Výška mezi h_1	56 mm
Šířka drážky	38 mm
Maximální výška	145 mm
Rozměr klíče	17 mm

Pro šířku drážky a	42 mm
Pro šířku drážky a	32 mm
Pro šířku drážky a	36 mm
Minimální výška	120 mm
Typ	6497
Druh produktu	Stahovací upínač