




Pár stahovacích upínacích čelistí Bulle s příslušenstvím, Šířka drážky a: 28mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	375110 28
GTIN	4020772073039
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Nízká konstrukce, nepřechňavající upínací šrouby. Upíná v jakémkoliv úhlu vůči drážce stolu. Díky klínovému působení upínací čelisti je utahováním postranního šroubu obrobek pevně upnut směrem dolů na stůl stroje.

Použití:

Pro boční upínání nízkých desek přímo na stole stroje.

Materiál:

Zušlechtněná ocel, popuštěná, bryňovaný odstín.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 upevňovacích šroubů, DIN 912, 10.9, drážkových T-kamenů a šestihranných šroubováků ISO 2936 C.

Upozornění:

Lze dodat pouze v párech!

Technický popis

Pro upínací šrouby	M24
Výška	30 mm
Šířka	78 mm
Délka	140 mm
Šířka drážky a	28 mm

Typ	6490
Druh produktu	Stahovací upínač