

**Šroubovací podstavec s ocelovou spodní částí, Nejvyšší výška uložení: 52mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	373500 52
GTIN	4020772072384
Třída artiklu	35A

Popis**Provedení:**

Zušlechtěná ocel, lakovaná.

Samosvorný šroub s trapézovým závitem a koncovou pojistkou.

Upozornění:

Od vel. 52 se středícím otvorem Ø 12 mm pro nástavce č. 375000 – 375030.

Technický popis

Ø hlavy	50 mm
Pro upínky s šířkou drážky	14 - 22 mm
Nosnost	100 kN
Minimální došedací výška	42 mm
Nejvyšší výška uložení	52 mm
Ø podstavce	50 mm
Typ	6400

Druh produktu

Šroubovací podstavec