




Pár kyvných upínek Mini-Bulle, Šířka drážky a: 16mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	375100 16
GTIN	4020772073114
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Zvlášť nízká konstrukce (viz tabulka: výška nad horní hranu stolu). Obroušením upínací čelisti lze dosáhnout ještě menší upínací výšky a vyrovnat tak hloubkovou toleranci T-drážky. Díky klínovému působení upínací čelisti je obrobek pevně přitlačen na stůl stroje.

Použití:

Pro boční upínání obzvláště nízkých obrobků přímo na stole stroje.

Materiál:

Zušlechtěná ocel, popuštěná, brynýrovaný odstín.

Rozsah dodávky:

Se šestihranným úhlovým klíčem ISO 2936 C.

Upozornění:

Lze dodat pouze v párech!

Technický popis

Šířka drážky a	16 mm
Výška nad horní hranou stolu h_2	17 mm
Možné obroušení x	6 mm
Výška H_1	15 mm

Upínací zdvih	2,5 mm
Výška nad horní hranou stolu h_1	2,5 mm
Délka L	68 mm
Šířka B	25 mm
Typ	6492
Druh produktu	Stahovací upínač