



Vyrovnávací klíny „Herkules“, Nejvyšší výška uložení: 63mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	374900 63
GTIN	4020772072773
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Velmi stabilní konstrukce; sférická litina a zušlechtěná ocel. **Broušené klínové plochy dovolují jemné a rovnoměrné výškové nastavení** s přesností více než 1/10 mm. Nastavení výšky lze provádět pomocí rýhovaného šroubu nebo šestihranného nástrčného klíče. Dvojitý účinek zajišťuje vysoký zdvih a přesný vertikální pohyb bez posunutí do strany.

Použití:

Zvláště vhodné k opracování těžkých odlitků nebo výkovků na velkých obráběcích strojích.

Rozsah dodávky:

Včetně vyměnitelného kulového nástavce č. 375000.

Upozornění:

Rovná dosedací plocha se středícím otvorem \varnothing 12 mm pro nástavce č. 375000 – 375030.

Technický popis

Výškové přestavení na jedno otočení vřetene	0,86 mm
Délka půdorysné plochy	63 mm
Šířka půdorysné plochy	63 mm
Nosnost	40 kN

Nejvyšší výška uložení	63 mm
Minimální dosedací výška	50 mm
Typ	6460
Druh produktu	Klínek