

**Kyvná upínka, Šířka drážky a: 14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	375115 14
GTIN	4020772374150
Třída artiklu	35A

Popis**Provedení:**

Nízká konstrukce, upínku umístit k obrobku a zajistit šrouby ke stolu stroje. Dotažením třetího šroubu dojde k upnutí obrobku.

Použití:

Pro boční upínání plochých obrobků, pro kompletní obrábění povrchů bez rušivých kontur. Možnost horizontálního a vertikálního použití.

Materiál:

Zušlechtěná ocel, popuštěná, brynýrovaný odstín.

Technický popis

Závit G	M12
Minimální výška h_1	16 mm
Maximální výška h_2	25 mm
Upínací síla F_2 vertikální	7,5 kN
Šířka drážky a	14 mm
Výška mezi H_1	16 mm
Upínací síla F_1 horizontální	15 kN
Délka L	110 mm
Šířka B	44 mm

Typ	6496
Druh produktu	Stahovací upínač