


CNMG 120412 Sada à 10 ks, Druh: HBX020

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	250254 HBX020
GTIN	4045197816504
Třída artiklu	22D

Popis

CNMG 120412 Sada à 10 ks HBX020 Druh: HBX020

Lamač třísek: PM

Hloubka řezu a_p : 1 - 6,5 mm

Posuv f : 0,05 - 0,5 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 300 m/min

Technický popis

Druh	HBX020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PM
Rohový rádius	1,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 300 m/min
Hloubka řezu a_p	1 - 6,5 mm
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,

Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Série	Vyvrtávací tyč
Série	Soustružnický držák eco-QT / eco
Série	Soustružnický držák
Série	Soustružnický držák QuickTurn
Série	Vyvrtávací hlava
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120412
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení vyměnitelných destiček	neutrální