


Garant**SNMG 120404, Typ: HB7415**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251142 HB7415
GTIN	4045197816566
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 120404 HB7415 Rohový rádius: 0,4 mm

Druh: HB7415

Lamač třísek: TIS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mm

Posuv f : 0,1 - 0,2 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 70 m/min

Technický popis

Druh	HB7415
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	S
Lamač třísek	TIS
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 70 m/min
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm

Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120404
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení