

Garant**TN.G 160404, Typ: HB7415**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251542 HB7415
GTIN	4045197816818
Třída artiklu	21G

Popis

TN.G 160404 HB7415 Typ: HB7415
Lamač třísek: TIM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 1 - 4 mm
Posuv f : 0,1 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 70 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	1 - 4 mm
Typ	HB7415
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,1 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 70 m/min
Hlavní způsob použití	S

Lamač třísek	TIM
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TN.G 160404
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení