

**Garant****WN.G 080404, Typ: HB7415**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	252068 HB7415
GTIN	4045197817037
Třída artiklu	21G

## Popis

WN.G 080404 HB7415 Typ: HB7415

Lamač třísek: TIM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 70 m/min

## Technický popis

Hloubka řezu $a_p$	1 - 4 mm
Lamač třísek	TIM
Typ	HB7415
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv $f$	0,1 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 70 m/min
Hlavní způsob použití	S

Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení