


Garant**CC.T 120404, Typ: HB7415**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	260064 HB7415
GTIN	4045197816924
Třída artiklu	21G

Popis

CC.T 120404 HB7415 Typ: HB7415
Lamač třísek: TIS
Tolerance: MF
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2 mm
Posuv f : 0,1 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 70 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 70 m/min
Posuv f	0,1 mm/ot,
Lamač třísek	TIS
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7415
Hlavní způsob použití	S
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2 mm

Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120404
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení