

Garant**CCMT 120408, Typ: HB7415**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	260066 HB7415
GTIN	4045197816931
Třída artiklu	21G

Popis

CCMT 120408 HB7415 Druh: HB7415
Lamač třísek: TIS
Tolerance: MF
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2 mm
Posuv f : 0,1 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 70 m/min

Technický popis

Posuv f	0,1 mm/ot,
Hlavní způsob použití	S
Lamač třísek	TIS
Druh	HB7415
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 70 m/min
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2 mm
Rohový rádius	0,8 mm

Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 120408
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení