

**Garant****CC.T 060202, Typ: HB7120-1**

## Údaje o objedávce

Artikové číslo	260140 HB7120-1
GTIN	4045197817167
Třída artiklu	21G

## Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VM
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 260 m/min
Typ	HB7120-1
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060202

Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení