

**Garant****CC.T 120404, Typ: HB7120-1**

## Údaje o objedávce

Artikové číslo	260158 HB7120-1
GTIN	4045197817211
Třída artiklu	21G

## Popis

CC.T 120404 HB7120-1 Typ: HB7120-1  
Lamač třísek: VM  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 260 m/min

## Technický popis

Lamač třísek	VM
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 260 m/min
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 4 mm

Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7120-1
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120404
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení