

Garant**CC.T 120408, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260160 HB7120-1
GTIN	4045197817242
Třída artiklu	21G

Popis

CC.T 120408 HB7120-1 Typ: HB7120-1
Lamač třísek: VM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mm
Posuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 260 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 m/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	M
Typ	HB7120-1

Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Lamač třísek	VM
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120408
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení