

Garant**DCMT 11T302, Typ: HB7415****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260356 HB7415
GTIN	4045197816948
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 11T302 HB7415 Typ: HB7415
Lamač třísek: TIS
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1 mm
Posuv f : 0,1 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 70 m/min

Technický popis

Posuv f	0,1 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 70 m/min
Hlavní způsob použití	S
Lamač třísek	TIS
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1 mm
Rohový rádius	0,2 mm

Typ	HB7415
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T302
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení