

**Garant****DC.T 070202, Typ: HB7120-1**

## Údaje o objedávce

Artikové číslo	260449 HB7120-1
GTIN	4045197817303
Třída artiklu	21G

## Technický popis

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 260 m/min
Hlavní způsob použití	M
Typ	HB7120-1
Rohový rádius	0,2 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Lamač třísek	VM
Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070202

Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení