

**Garant****DC.T 070204, Typ: HB7120-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260452 HB7120-1
GTIN	4045197817310
Třída artiklu	21G

## Popis

DC.T 070204 HB7120-1 Typ: HB7120-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 260 m/min

## Technický popis

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 260 m/min
Typ	HB7120-1
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M

Lamač třísek	VM
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070204
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení