

Garant**DC.T 11T308, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260464 HB7120-1
GTIN	4045197817341
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 11T308 HB7120-1 Typ: HB7120-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 260 m/min

Technický popis

Lamač třísek	VM
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	M

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T308
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení